

Garant GRIDLINE

Obudowa 24G z szufladami, 20×20G, Wysokość/liczba szuflad: 400/4**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	927600 400/4
GTIN	4062406109950
Klasa artykułu	9GG

Opis**Wykonanie:**

Obudowy szuflad o stabilnej konstrukcji stalowej. **Szuflady z pełnym wysuwem**, z różnicowym mechanizmem wysuwu, o nośności 75 kg. **Aluminiowe uchwyty listwowe** zwymiennymi paskami do opisu, nadającymi się do ponownego wykorzystania. Zamykanie centralne zamkiem patentowym.

Umieszczenie:

szuflady o wysokości frontu: 50, 75, 75, 125

Powłoka lakiernicza:

Korpus i korpus szuflad szary jasny RAL 7035, fronty szuflad antracyt RAL 7016, **lakier proszkowy. Korpus szuflad bez możliwości konfiguracji, zawsze szary jasny RAL 7035.**

Opis techniczny

szerokość użytkowa szuflad	500 mm
szerokość użytkowa	550 mm
Powierzchnia użytkowa szuflad w G	20×20
wysokość użytkowa szuflad	325 mm
głębokość	650 mm
wysokość użytkowa	325 mm

masa	48 kg
wysokość	400 mm
szerokość	600 mm
szerokość użytkowa szuflad w G	20
wysokość frontu szuflady	75 mm
wysokość frontu szuflady	50 mm
wysokość frontu szuflady	125 mm
wysokość frontu szuflady	75 mm
Liczba szuflad	4
liczba drzwi	0
głębokość użytkowa szuflad	500 mm
głębokość użytkowa szuflad w G	20
Liczba szufladopótek	0
Grubość materiału	1 mm
Nośność szuflad/szufladopótek	75 kg
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny)	100 %
Regulacja wysokości co	25 mm
Zamek patentowy	modułowa wkładka
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atrybut nazwy produktu	20x20G
Rodzaj produktu	Obudowa stołu warsztatowego

Akcesoria

Zestaw śrub do stołów warsztatowych GridLine Typ 1	927093 1
Szuflada szuflady o wysokości frontu 125 mm	927800 125
Szuflada szuflady o wysokości frontu 75 mm	927800 75
Szuflada szuflady o wysokości frontu 50 mm	927800 50

Obudowa 24G do samodzielnego wyposażenia w szuflady wysokość 400 mm	927720 400
Blendy systemu zamykania do GridLine Typ KO21	914227 KO21
Zaślepki do uchwytu listwowego20-elem. Typ 10	951025 10