

Garant GRIDLINE

**Obudowa 24G z szufladami, 20×20G, Wysokość/liczba szuflad: 300/2****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	927600 300/2
GTIN	4062406215828
Klasa artykułu	9GG

**Opis****Wykonanie:**

Obudowy szuflad o stabilnej konstrukcji stalowej. **Szuflady z pełnym wysuwem**, z różnicowym mechanizmem wysuwu, o nośności 75 kg. **Aluminiowe uchwyty listwowe** zwymiennymi paskami do opisu, nadającymi się do ponownego wykorzystania. Zamykanie centralne zamkiem patentowym.

**Umieszczenie:**

Szuflady o wysokości frontu mm: 75, 150

**Powłoka lakiernicza:**

Korpus i korpus szuflad szary jasny RAL 7035, fronty szuflad antracyt RAL 7016, **lakier proszkowy. Korpus szuflad bez możliwości konfiguracji, zawsze szary jasny RAL 7035.**

**Opis techniczny**

szerokość użytkowa szuflad w G	20
Liczba szuflad	2
wysokość użytkowa szuflad	225 mm
wysokość użytkowa	225 mm
szerokość	600 mm
szerokość użytkowa	550 mm
głębokość	650 mm

Powierzchnia użytkowa szuflad w G	20×20
szerokość użytkowa szuflad	500 mm
wysokość frontu szuflady	150 mm
wysokość frontu szuflady	75 mm
głębokość użytkowa szuflad	500 mm
masa	30 kg
wysokość	300 mm
głębokość użytkowa szuflad w G	20
liczba drzwi	0
Liczba szufladopótek	0
Grubość materiału	1 mm
Nośność szuflad/szufladopótek	75 kg
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny)	100 %
Regulacja wysokości co	25 mm
Zamek patentowy	modułowa wkładka
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atrybut nazwy produktu	20×20G
Rodzaj produktu	Obudowa stołu warsztatowego

## Akcesoria

Szuflada szuflady o wysokości frontu 150 mm	927800 150
Szuflada szuflady o wysokości frontu 75 mm	927800 75
Zestaw śrub do stołów warsztatowych GridLine Typ 1	927093 1
Obudowa 24G do samodzielnego wyposażenia w szuflady wysokość 300 mm	927720 300
Blendy systemu zamykania do GridLine Typ KO21	914227 KO21
Zaślepki do uchwyty listwowego20-elem. Typ 10	951025 10