

**Stożkowe uchwyty zaciskowe, SK 40, Ø mocowania D1: 6 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	302425 6
GTIN	4062406110048
Klasa artykułu	32A

Opis**Wykonanie:**

Gwint wewnętrzny do mocowania ręcznego.

Zastosowanie:

Do mocowania narzędzi z boczną powierzchnią zabierakową w części chwytowej wg norm DIN 1835 B i DIN 6535 HB.

Dokładność ruchu obrotowego: $\leq 3 \mu\text{m}$

wymiar A długości wysięgu: 50 mm

Ø zewn. D: 25 mm

Długość całkowita L: 143 mm

gwint M: M16

Śruba mocująca zamienna nr 309900: 6

Opis techniczny

Ø zewn. D	25 mm
wymiar A długości wysięgu	50 mm
Długość całkowita L	143 mm
Śruba mocująca zamienna nr 309900	6
gwint M	M16
adapter	SK 40
norma	DIN 6359

Norma na uchwyt	DIN 2080
Dokładność ruchu obrotowego	$\leq 3 \mu\text{m}$
Rodzaj produktu	Stożkowe uchwyty zaciskowe