

**Stożkowe uchwyty zaciskowe, SK 40, Ø mocowania D1: 20 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	302425 20
GTIN	4062406110093
Klasa artykułu	32A

Opis**Wykonanie:**

Gwint wewnętrzny do mocowania ręcznego.

Zastosowanie:

Do mocowania narzędzi z boczną powierzchnią zabierakową w części chwytowej wg norm DIN 1835 B i DIN 6535 HB.

Dokładność ruchu obrotowego: $\leq 3 \mu\text{m}$

wymiar A długości wysięgu: 63 mm

Ø zewn. D: 52 mm

Długość całkowita L: 156 mm

gwint M: M16

Śruba mocująca zamienna nr 309900: 20

Opis techniczny

Długość całkowita L	156 mm
gwint M	M16
wymiar A długości wysięgu	63 mm
Śruba mocująca zamienna nr 309900	20
Ø zewn. D	52 mm
adapter	SK 40
norma	DIN 6359

Norma na uchwyt	DIN 2080
Dokładność ruchu obrotowego	$\leq 3 \mu\text{m}$
Rodzaj produktu	Stożkowe uchwyty zaciskowe