

Garant**Oprawki termokurczliwe 3°, BT 40 A = 90, Ø mocowania D1: 8mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	303443 8
GTIN	4062406110673
Klasa artykułu	31A

Opis**Wykonanie:**

- Wszystkie chwytty przetoczone po utwardzeniu.
- Bardzo smukła konstrukcja (kontur 3°).

Zastosowanie:

- zwłaszcza do obróbki narzędzi i form
- tam, gdzie wymagany jest zredukowany obrys
- do mocowania narzędzi z chwytem walcowym o tolerancji h6.

Wyp. dodatkowe:

Sworznie dociągające (AB) nr 308760 – 308806, przedłużka do oprawek termokurczliwych nr 302410, rozm. 12/3 i 12/4, oprawki termokurczliwe nr 354210 – 304450, klucze do mocowania AB nr 308820 – 308835.

wskazówka:

Bez regulacji długości!

Opis techniczny

Ø zewn. D	21 mm
Ø mocowania D ₁	8 mm
Ø D ₂	14 mm
wymiar A długości wysięgu	90 mm
adapter	BT 40 A = 90

Karta danych

Norma na uchwyt	ISO 7388-2
Norma na uchwyt	JIS B6339
Kształt	ADB
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 25000 min ⁻¹
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 3 μm
Strategia skrawania	HSC
Strategia skrawania	HPC
Rodzaj produktu	Oprawki termokurczliwe

Odpowiednie produkty

<https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/hom/p/303443-8>