

Garant GRIDLINE

**Obudowa 16G, do samodzielnego wyposażenia w szuflady, 12×20G,
wysokość: 600 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	927412 600
GTIN	4062406111236
Klasa artykułu	9GG

Opis**Wykonanie:**

Obudowa 16G, do samodzielnego wyposażenia w szuflady, ze stabilnej konstrukcji stalowej. Zamykana centralnie na zamek patentowy.

Powłoka lakiernicza:

Szary jasny RAL 7035, **lakier proszkowy**.

wskazówka:

Przy dobieraniu szuflad należy zwrócić uwagę, aby suma wysokości frontów szuflad była równa wysokości użytkowej korpusu bloku szuflad.

Rozm. 600 i 700 wyłącznie do stołów warsztatowych Ready-to-go.

Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

wysokość: 600 mm

szerokość: 400 mm

głębokość: 650 mm

wysokość użytkowa: 525 mm

szerokość użytkowa: 350 mm

masa: 15 kg

Opis techniczny

masa	15 kg
szerokość użytkowa	350 mm
wysokość użytkowa	525 mm
głębokość	650 mm
wysokość	600 mm
szerokość	400 mm
Grubość materiału	1 mm
Regulacja wysokości co	25 mm
Zamek patentowy	modułowa wkładka
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atrybut nazwy produktu	12×20G
Rodzaj produktu	Obudowa stołu warsztatowego do samodzielnego wyposażenia

Aksesoria

Szuflada szuflady o wysokości frontu 100 mm	927500 100
Szuflada szuflady o wysokości frontu 50 mm	927500 50
Szuflada szuflady o wysokości frontu 75 mm	927500 75
Szuflada szuflady o wysokości frontu 250 mm	927500 250
Szuflada szuflady o wysokości frontu 300 mm	927500 300
Szuflada szuflady o wysokości frontu 125 mm	927500 125
Szuflada szuflady o wysokości frontu 200 mm	927500 200
Szuflada szuflady o wysokości frontu 150 mm	927500 150
Indywidualna blokada wysuwu szuflady jedną ręką Szerokość użytkowa szuflad w G 12	951020 12