

Garant GRIDLINE

**Obudowa 16G, do samodzielnego wyposażenia w szuflady, 12×20G,  
wysokość: 900 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	927412 900
GTIN	4062406111267
Klasa artykułu	9GG

**Opis****Wykonanie:**

Obudowa 16G, do samodzielnego wyposażenia w szuflady, ze stabilnej konstrukcji stalowej. Zamykana centralnie na zamek patentowy.

**Powłoka lakiernicza:**

Szary jasny RAL 7035, **lakier proszkowy**.

**wskazówka:**

Przy dobieraniu szuflad należy zwrócić uwagę, aby suma wysokości frontów szuflad była równa wysokości użytkowej korpusu bloku szuflad.

Rozm. 600 i 700 wyłącznie do stołów warsztatowych Ready-to-go.

Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

wysokość: 900 mm

szerokość: 400 mm

głębokość: 650 mm

wysokość użytkowa: 800 mm

szerokość użytkowa: 350 mm

masa: 22 kg

**Opis techniczny**

szerokość	400 mm
wysokość	900 mm
wysokość użytkowa	800 mm
głębokość	650 mm
szerokość użytkowa	350 mm
masa	22 kg
Grubość materiału	1 mm
Regulacja wysokości co	25 mm
Zamek patentowy	modułowa wkładka
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atrybut nazwy produktu	12x20G
Rodzaj produktu	Obudowa stołu warsztatowego do samodzielnego wyposażenia

## Akcesoria

Szuflada szuflady o wysokości frontu 200 mm	927500 200
Szuflada szuflady o wysokości frontu 50 mm	927500 50
Szuflada szuflady o wysokości frontu 75 mm	927500 75
Szuflada szuflady o wysokości frontu 150 mm	927500 150
Szuflada szuflady o wysokości frontu 300 mm	927500 300
Szuflada szuflady o wysokości frontu 250 mm	927500 250
Szuflada szuflady o wysokości frontu 100 mm	927500 100
Szuflada szuflady o wysokości frontu 125 mm	927500 125
Indywidualna blokada wysuwu szuflady jedną ręką Szerokość użytkowa szuflad w G 12	951020 12