

Garant GRIDLINE

**Obudowa 24G do samodzielnego wyposażenia w szuflady, 20×20G,
wysokość: 400 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	927720 400
GTIN	4062406111663
Klasa artykułu	9GG

Opis**Wykonanie:**

Obudowa 24G do samodzielnego wyposażenia w szuflady, o stabilnej konstrukcji stalowej.
Zamykanie centralne zamkiem patentowym.

Powłoka lakiernicza:

Szary jasny RAL 7035, **lakier proszkowy**.

wskazówka:

Przy dobieraniu szuflad należy zwrócić uwagę, aby suma wysokości frontów szuflad była równa wysokości użytkowej korpusu bloku szuflad.

Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

wysokość: 400 mm

szerokość: 600 mm

głębokość: 650 mm

wysokość użytkowa: 325 mm

szerokość użytkowa: 550 mm

masa: 13,6 kg

Opis techniczny

szerokość użytkowa	550 mm
szerokość	600 mm

masa	13,6 kg
głębokość	650 mm
wysokość użytkowa	325 mm
wysokość	400 mm
Grubość materiału	1 mm
Regulacja wysokości co	25 mm
Zamek patentowy	modułowa wkładka
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atrybut nazwy produktu	20x20G
Rodzaj produktu	Obudowa stołu warsztatowego do samodzielnego wyposażenia

Akcesoria

Szuflada szuflady o wysokości frontu 50 mm	927800 50
Szuflada szuflady o wysokości frontu 75 mm	927800 75
Szuflada szuflady o wysokości frontu 100 mm	927800 100
Szuflada szuflady o wysokości frontu 200 mm	927800 200
Szuflada szuflady o wysokości frontu 125 mm	927800 125
Szuflada szuflady o wysokości frontu 250 mm	927800 250
Szuflada szuflady o wysokości frontu 150 mm	927800 150
Szuflada szuflady o wysokości frontu 300 mm	927800 300
Indywidualna blokada wysuwu szuflady jedną ręką Szerokość użytkowa szuflad w G 20	951020 20
Zestaw śrub do stołów warsztatowych GridLine Typ 1	927093 1