

Garant GRIDLINE

**Obudowa 24G do samodzielnego wyposażenia w szuflady, 20×20G,
wysokość: 200 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	927720 200
GTIN	4062406111649
Klasa artykułu	9GG

Opis**Wykonanie:**

Obudowa 24G do samodzielnego wyposażenia w szuflady, o stabilnej konstrukcji stalowej. Zamykanie centralne zamkiem patentowym.

Powłoka lakiernicza:

Szary jasny RAL 7035, **lakier proszkowy**.

wskazówka:

Przy dobieraniu szuflad należy zwrócić uwagę, aby suma wysokości frontów szuflad była równa wysokości użytkowej korpusu bloku szuflad.

Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

wysokość: 200 mm

szerokość: 600 mm

głębokość: 650 mm

wysokość użytkowa: 125 mm

szerokość użytkowa: 550 mm

masa: 9,6 kg

Opis techniczny

wysokość	200 mm
wysokość użytkowa	125 mm
szerokość użytkowa	550 mm
szerokość	600 mm

masa	9,6 kg
głębokość	650 mm
Grubość materiału	1 mm
Regulacja wysokości co	25 mm
Zamek patentowy	modułowa wkładka
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atrybut nazwy produktu	20×20G
Rodzaj produktu	Obudowa stołu warsztatowego do samodzielnego wyposażenia

Akcesoria

Szuflada szuflady o wysokości frontu 50 mm	927800 50
Szuflada szuflady o wysokości frontu 75 mm	927800 75
Szuflada szuflady o wysokości frontu 100 mm	927800 100
Szuflada szuflady o wysokości frontu 125 mm	927800 125
Szuflada szuflady o wysokości frontu 150 mm	927800 150
Szuflada szuflady o wysokości frontu 200 mm	927800 200
Indywidualna blokada wysuwu szuflady jedną ręką Szerokość użytkowa szuflad w G 20	951020 20
Zestaw śrub do stołów warsztatowych GridLine Typ 1	927093 1