

Garant GRIDLINE

Szuflada, 20×20G, szuflady o wysokości frontu: 300 mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	927800 300
GTIN	4062406111861
Klasa artykułu	9GG

Opis**Wykonanie:**

Szuflady z pełnym wysuwem, o stabilnej konstrukcji stalowej, z różnicowym mechanizmem wysuwu, o nośności 75 kg. Aluminiowe uchwyty listwowe z wymiennymi paskami do opisu, nadającymi się do ponownego wykorzystania. Nowoczesna koncepcja szuflad do optymalnego wyposażenia w przegródki i pojemniki.

Pasuje do :

Wszystkie obudowy 24G.

Powłoka lakiernicza:

Korpus szuflad szary jasny RAL 7035, fronty szuflad antracyt RAL 7016, **lakier proszkowy.**

Korpus szuflad bez możliwości konfiguracji, zawsze szary jasny RAL 7035.

Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Nośność szuflad/szufladopótek: 75 kg

Powierzchnia użytkowa szuflad w G: 20×20

wysokość użytkowa: 275 mm

szerokość użytkowa szuflad: 500 mm

głębokość użytkowa szuflad: 500 mm

szerokość użytkowa szuflad w G: 20

głębokość użytkowa szuflad w G: 20

masa: 13 kg

Opis techniczny

Powierzchnia użytkowa szuflad w G	20×20
-----------------------------------	-------

masa	13 kg
głębokość użytkowa szuflad	500 mm
Nośność szuflad/szufladopótek	75 kg
szerokość użytkowa szuflad w G	20
wysokość użytkowa	275 mm
szerokość użytkowa szuflad	500 mm
o wysokości frontu	300 mm
głębokość użytkowa szuflad w G	20
Grubość materiału	1 mm
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny)	100 %
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Szerokość użytkowa szuflad × głębokość użytkowa w G	20×20G
Rodzaj produktu	Szuflady do szafek narzędziowych