

Garant**Słupki nośne, wysokość: 200 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	928010 200
GTIN	4062406112226
Klasa artykułu	91P

Opis**Wykonanie:**

Zgrubej blachy stalowej. Powierzchnia robocza bez barier dzięki montażowi bez węzłówki. Wycięcia do zawieszania co 50 mm na ścianie przedniej oraz tuleje gwintowane na powierzchni przedniej i wewnętrznej do mocowania innych modułów takich jak ścianki perforowane, półki itd. Słupki nośne z bocznymi otworami na przepust do przeprowadzenia kabla. Dostawa parami.

Powłoka lakiernicza:

Szary jasny RAL 7035, lakier proszkowy.

wskazówka:

- **Rozmiar 200 nadaje się tylko do listew mediów, półek i Mutlifix.**
- **W przypadku stosowania szyn mediów należy zamówić moduł mediów nr 928460 w rozm. CUT/OUT.**

Brak możliwości stosowania wsporników ramienia nośnego i usztywnień poprzecznych.

Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

wysokość: 200 mm

szerokość: 40 mm

głębokość: 100 mm

Nośność maksymalna: 50 kg

masa: 1,2 kg

Opis techniczny

masa	1,2 kg
szerokość	40 mm
głębokość	100 mm
Nośność maksymalna	50 kg
wysokość	200 mm
Grubość materiału	1 mm
Regulacja wysokości co	50 mm
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Rodzaj produktu	Słupki nośne do stołów warsztatowych

Akcesoria

Łączniki dla słupków nośnych Typ 2	938027 2
Łączniki dla słupków nośnych Typ 1	938027 1
Zestaw śrub do słupków nośnych	938028