

Garant**Ścianki przezroczyste, Wysokość 380 mm, pasują do typu: 1000****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	928091 1000
GTIN	4062406113117
Klasa artykułu	91P

Opis**Wykonanie:**

Z poliwęglanu, z kątownikiem z blachy stalowej do mocowania po prawej i po lewej stronie. Jasne stanowisko pracy dzięki przezroczystej powierzchni. wysokość 380 mm do wypełniania konstrukcji ze słupkami nośnymi, wielk. 1362.

Pasuje do :

Do wkręcania pomiędzy słupki nośne, w wózku systemowym nr 918590 i do ścianek działowych.

Powłoka lakiernicza:

Szary jasny RAL 7035, **lakier proszkowy**.

Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

wysokość: 380 mm

szerokość: 920 mm

głębokość: 25 mm

Opis techniczny

materiał wziernika	poliwęglan
szerokość	920 mm
głębokość	25 mm
wysokość	380 mm
pasują do typu	1000
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Atrybut nazwy produktu	Wysokość 380 mm
Rodzaj produktu	Ścianki przezroczyste do słupków nośnych