

Garant**Ściany perforowane z listwą szczotkową, pasują do typu: 1500****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	928111 1500
GTIN	4062406113179
Klasa artykułu	91P

Opis**Wykonanie:**

Ścianka perforowana odpowiada opisowi pod nr 928070, w komplecie listwa szczotkowa do przeprowadzania przewodów do tyłu. Do wkręcania pomiędzy słupki nośne, w wózku systemowym nr 918590 i do ścianek działowych. 1 środkowa poprzeczka

Powłoka lakiernicza:

Szary jasny RAL 7035, **lakier proszkowy**.

Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

wysokość: 481 mm

szerokość: 1420 mm

głębokość: 25 mm

nośność: 100 kg

masa: 9 kg

Opis techniczny

szerokość	1420 mm
wysokość	481 mm
pasują do typu	1500 mm
głębokość	25 mm
nośność	100 kg
masa	9 kg

Grubość materiału	1,2 mm
Moduł ścianki perforowanej Hoffmann	9×9 mm
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Rodzaj produktu	Ścianki perforowane do montażu na stołach warsztatowych i wózkach na materiały