



## Półka z kabłąkiem stalowym, pasują do typu: 1000



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	928145 1000
GTIN	4062406113353
Klasa artykułu	9GG

### Opis

#### Wykonanie:

Z blachy stalowej z ocynkowanymi kabłąkami stalowymi. Montaż przez zawieszenie.

#### Pasuje do :

Słupki nośne nr 928010, wózek materiałowy nr 918590, ścianka działowa.

#### Powłoka lakiernicza:

Szary jasny RAL 7035, **lakier proszkowy**. Kabłąk cynkowany galwanicznie.

Grubość materiału: 1,5 mm

Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu): 25 kg

Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

szerokość użytkowa: 880 mm

głębokość użytkowa: 300 mm

prześwit roboczy: 80 mm

wysokość kabłąków: 330 mm

Ø kabłąka: 8 mm

ilość kabłąków: 4

### Opis techniczny

Ø kabłąka	8 mm
wysokość kabłąków	330 mm
prześwit roboczy	80 mm
głębokość użytkowa	300 mm
pasują do typu	1000

szerokość użytkowa	880 mm
ilość kabłąków	4
Grubość materiału	1,5 mm
Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu)	25 kg
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003