

**Regał podstawowy, Głębokość 400 mm, wysokość: 2400 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	990201 2400
GTIN	4062406113605
Klasa artykułu	911

Opis**Wykonanie:**

Stabilna konstrukcja ramowa z prostokątnych wsporników (50×25×1,25 mm), z rowkami co 40 mm do mocowania łączników poprzecznych / półek. Konstrukcja ramowa z plastikowymi kapturkami na końcach. Montaż wtykowy, bez użycia narzędzi. Dzięki dużej stabilności poprzecznej do usztywnienia nie są wymagane ukośne zastrzały. Półki z blachy ocynkowanej.

Powłoka lakiernicza:

Rama słupkowa antracyt RAL 7016, **lakier proszkowy**. Dwie poprzeczki (trawersy) – **tylko** szary antracytowy RAL 7016.

wskazówka:

- **regaly o głębokości 500 mm są wymiarowo kompatybilne z szafami GridLine i można je z nimi łączyć w dowolny sposób,**
- **pojedyncze elementy i akcesoria do regałów wtykowych z półkami podano pod nr. 990271–990370,**
- **aby zapewnić stabilność regału, w przypadku stosunku wysokości do głębokości większego niż 5:1 konieczne jest podjęcie środków zapobiegających przewróceniu,**
- **dostawa w stanie rozłożonym, dogodniejszym do przewozu. Dostawa bez montażu.**

Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu): 120 kg

Grubość półki: 38 mm

Regulacja wysokości co: 40 mm

Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

certyfikat bezpieczeństwa: GS TÜV Süd
 wymiar montażowy szerokości regału podstawowego: 1000 mm
 szerokość półki: 946 mm
 szerokość półki w świetle: 900 mm
 Liczba półek: 5
 maksymalne obciążenie pola: 900 kg

Opis techniczny

Liczba półek	5
głębokość regału	400 mm
szerokość	1000 mm
sposób zamocowania półek	poprzeczka
konstrukcja regałów	regał podstawowy
głębokość półki	400 mm
głębokość	400 mm
maksymalne obciążenie pola	900 kg
wysokość	2400 mm
wymiar montażowy szerokości regału podstawowego	1000 mm
szerokość półki w świetle	900 mm
liczba ram profilowych	2
szerokość półki	946 mm
wys. regału	2400 mm
Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu)	120 kg
Grubość półki	38 mm
Regulacja wysokości co	40 mm
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
certyfikat bezpieczeństwa	GS TÜV Süd
Atrybut nazwy produktu	Głębokość 400 mm

Akcesoria

Pojemniki na artykuły sypkie pasują do regałów o głębokości 400 mm	990340 400
Kątowniki, zestaw 2 szt., do mocowania w posadzce	990399
Półki ocynkowane, z parą poprzeczek (trawersów) pasują do regałów o głębokości 400 mm	990320 400
Przegrody blaszane do pojemników na materiały sypkie (1 szt.) pasują do regałów o głębokości 400 mm	969375 400
Podkładki blaszane do wyrównywania, zestaw 10-elementowy	990398
Zestaw listew do materiału sypkiego (wys. z przodu 110 mm, z tyłu 230 mm), 2-elem.	969370