

**Pneumatyczne wkrętarki udarowe ATEX, Typ: 6748EX****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	079220 6748EX
GTIN	015451720612
Klasa artykułu	03R

Opis**Wykonanie:**

Wydajna, bardzo solidna wiertarko-wkrętarka udarowa, **trwały podwójny mechanizm udarowy ułożyskowany w kąpieli olejowej**. Łatwe sterowanie jedną ręką. Wyważony uchwyt z hakiem do zawieszenia na sprężystym zawieszku zapewnia łatwą i ergonomiczną pracę. Z certyfikatem ATEX.

zakres momentu obrotowego: 180 - 760 Nm

maksymalna \varnothing śrub (8.8-12.9): M20

maksymalna prędkość obrotowa: 8400 min⁻¹

profil czopu lub gniazda wejściowego uchwytu narzędziowego: czworokąt

wymiary uchwytu narzędziowego: 1/2 cal

maksymalne zapotrzebowanie powietrza: 852 l/min

Opis techniczny

długość	200 mm
profil czopu lub gniazda wejściowego uchwytu narzędziowego	czworokąt
zalecana średnica węża (\varnothing wewn.)	10 mm

masa	2,4 kg
oznaczenie producenta	6748EX
zakres momentu obrotowego	180 - 760 Nm
poziom natężenia dźwięku przy pracy	93 dB(A)
maksymalne zapotrzebowanie powietrza	852 l/min
maks. wibracje wg EN	8,7 m/s ²
maksymalna prędkość obrotowa	8400 min ⁻¹
wymiary uchwytu narzędziowego	1/2 cal
maksymalna Ø śrub (8.8-12.9)	M20
przyłącze pneumatyczne	1/4 cal
gwint przyłączeniowy	NPT
Rodzaj produktu	Wkrętarka