

**Regał podstawowy, Głębokość 400 mm, wysokość: 2000 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	990201 2000
GTIN	4062406113599
Klasa artykułu	911

Opis**Wykonanie:**

Stabilna konstrukcja ramowa z prostokątnych wsporników (50×25×1,25 mm), z rowkami co 40 mm do mocowania łączników poprzecznych / półek. Konstrukcja ramowa z plastikowymi kapturkami na końcach. Montaż wtykowy, bez użycia narzędzi. Dzięki dużej stabilności poprzecznej do usztywnienia nie są wymagane ukośne zastrzały. Półki z blachy ocynkowanej.

Powłoka lakiernicza:

Rama słupkowa antracyt RAL 7016, **lakier proszkowy**. Dwie poprzeczki (trawersy) – **tylko** szary antracytowy RAL 7016.

wskazówka:

- **regaly o głębokości 500 mm są wymiarowo kompatybilne z szafami GridLine i można je z nimi łączyć w dowolny sposób,**
- **pojedyncze elementy i akcesoria do regałów wtykowych z półkami podano pod nr. 990271–990370,**
- **aby zapewnić stabilność regału, w przypadku stosunku wysokości do głębokości większego niż 5:1 konieczne jest podjęcie środków zapobiegających przewróceniu,**
- **dostawa w stanie rozłożonym, dogodniejszym do przewozu. Dostawa bez montażu.**

Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu): 120 kg

Grubość półki: 38 mm

Regulacja wysokości co: 40 mm

Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

certyfi kat bezpiecze ństwa: GS TÜV Süd
wymiar monta żowy szeroko ści rega łu podstawowego: 1000 mm
szeroko ść półki: 946 mm
szeroko ść półki w świetle: 900 mm
Liczba półek: 4
maksymalne obci ążenie pola: 900 kg

Opis techniczny

Liczba półek	4
głębokość półki	400 mm
maksymalne obci ążenie pola	900 kg
szerokość półki	946 mm
głębokość rega łu	400 mm
konstrukcja rega łów	rega ł podstawowy
wymiar monta żowy szeroko ści rega łu podstawowego	1000 mm
szerokość	1000 mm
sposób zamocowania półek	poprzeczka
głębokość	400 mm
liczba ram profilowych	2
wysokość	2000 mm
wys. rega łu	2000 mm
szerokość półki w świetle	900 mm
Nośno ść półki / maksymalne obci ążenie powierzchniowe półki (na metalu)	120 kg
Grubość półki	38 mm
Regulacja wysoko ści co	40 mm
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
certyfi kat bezpiecze ństwa	GS TÜV Süd
Atrybut nazwy produktu	Głębokość 400 mm

Akcesoria

Półki ocynkowane, z parą poprzeczek (trawersów) pasują do regałów o głębokości 400 mm	990320 400
Zestaw listew do materiału sypkiego (wys. z przodu 110 mm, z tyłu 230 mm), 2-elem.	969370
Podkładki blaszane do wyrównywania, zestaw 10-elementowy	990398
Pojemniki na artykuły sypkie pasują do regałów o głębokości 400 mm	990340 400
Przegrody blaszane do pojemników na materiały sypkie (1 szt.) pasują do regałów o głębokości 400 mm	969375 400
Kątowniki, zestaw 2 szt., do mocowania w posadzce	990399