

RUNPOTEC

HPI KABELNZEHSPEZIALIST

**Linki do wciągania nylonowe, Długość linki: 20m****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	814862 20
GTIN	9120045472554
Klasa artykułu	86A

**Opis****Wykonanie:**

**Grubość 4 mm**, tworzywo sztuczne, linka nadzwyczaj giętka, odporna na ścieranie i nieprzewodząca prądu. Linka nie łamie się, jest stabilna i śliska.

linka nylonowa. Jeden koniec sprasowany z wałkiem spirali i uchem, drugi koniec sprasowany z uchem.

**Opis techniczny**

Długość linki	20 m
Maksymalne obciążenie połączenia linki do przeciągania z tuleją	1,1 kN
Rodzaj produktu	Narzędzie do wciągania kabla

**Akcesoria**

Środek poślizgowy do kabla	814760
Power Disk	814770

