

Garant**Oprawki hydrauliczne smukłe, HSK-A 63, Ø mocowania D1: 5mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	307531 5
GTIN	4062406114893
Klasa artykułu	31A

Opis**Wykonanie:**

- **Bardzo smukła konstrukcja (kontur 3°).**
- **Z otworem na czip RFID / na układ elektroniczny Balluff.**
- **Możliwość przesuwu osiowego.**
- **Chwyty przetwarzane po utwardzeniu.**
- **Możliwość zastosowania tulei redukcyjnych.**

Zaleta:

- **odporność na temperaturę dzięki kompletnie zamkniętemu systemowi, tzn. brak lutowanych komór ciśnieniowych**
- **idealne właściwości amortyzacyjne**
- **wysokie, przemożne momenty obrotowe zapewniają bezpieczeństwo procesu.**

Zastosowanie:

Zwłaszcza do obróbki narzędzi i form.

Tam, gdzie wymagany jest zredukowany obrys.

Do wiercenia, rozwiercania i frezowania.

Do mocowania narzędzi z chwytem walcowym o tolerancji chwytu h6.

w dostawie::

W zestawie klucz sześciokątny z uchwytem poprzecznym.

Wyp. dodatkowe:

Tulejki redukcyjne nr 302135 – 302165.

Opis techniczny

Ø mocowania D ₁	5 mm
----------------------------	------

L ₂	33 mm
Ø D ₂	11 mm
Ø D ₃	14,46 mm
wymiar A długości wysięgu	80 mm
adapter	HSK-A 63
Norma na uchwyt	DIN 69893
Norma na uchwyt	ISO 12164-1
Kształt	A
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 25000 min ⁻¹
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 3 µm
Strategia skrawania	HPC
Strategia skrawania	HSC
Rodzaj produktu	Uchwyty zaciskowe hydrauliczne