

Garant**Oprawki hydrauliczne smukłe, HSK-A 63, Ø mocowania D1: 10mm****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 307531 10 |
| GTIN | 4062406114923 |
| Klasa artykułu | 31A |

Opis**Wykonanie:**

- **Bardzo smukła konstrukcja (kontur 3°).**
- **Z otworem na czip RFID / na układ elektroniczny Balluff.**
- **Możliwość przesuwu osiowego.**
- **Chwyty przetaczane po utwardzeniu.**
- **Możliwość zastosowania tulei redukcyjnych.**

Zalety:

- **odporność na temperaturę dzięki kompletnie zamkniętemu systemowi, tzn. brak lutowanych komór ciśnieniowych**
- **idealne właściwości amortyzacyjne**
- **wysokie, przemożne momenty obrotowe zapewniają bezpieczeństwo procesu.**

Zastosowanie:

Zwłaszcza do obróbki narzędzi i form.

Tam, gdzie wymagany jest zredukowany obrys.

Do wiercenia, rozwiercania i frezowania.

Do mocowania narzędzi z chwytem walcowym o tolerancji chwytu h6.

w dostawie::

W zestawie klucz sześciokątny z uchwytem poprzecznym.

Wyp. dodatkowe:

Tulejki redukcyjne nr 302135 – 302165.

Opis techniczny

| | |
|----------------|-------|
| L ₂ | 39 mm |
|----------------|-------|

| | |
|---|------------------------------------|
| wymiar A długości wysięgu | 85 mm |
| Ø mocowania D ₁ | 10 mm |
| Ø D ₂ | 16 mm |
| Ø D ₃ | 20,1 mm |
| adapter | HSK-A 63 |
| Norma na uchwyt | DIN 69893 |
| Norma na uchwyt | ISO 12164-1 |
| Kształt | A |
| Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 2,5 przy 25000 min ⁻¹ |
| Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 3 µm |
| Strategia skrawania | HPC |
| Strategia skrawania | HSC |
| Rodzaj produktu | Uchwyty zaciskowe hydrauliczne |