

RUNPOTEC™
HPI KABELNZEHSPEZIALIST**Linki do wciągania nylonowe, Długość linki: 30 m****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	814862 30
GTIN	9120045472578
Klasa artykułu	86A

Opis**Wykonanie:**

Grubość 4 mm, tworzywo sztuczne, linka nadzwyczaj giętka, odporna na ścieranie i nieprzewodząca prądu. Linka nie łamie się, jest stabilna i śliska.

linka nylonowa. Jeden koniec sprasowany z wałkiem spirali i uchem, drugi koniec sprasowany z uchem.

Wytrzymałość na rozciąganie: 1,1 kN

Opis techniczny

Wytrzymałość na rozciąganie	1,1 kN
Długość linki	30 m

Akcesoria

Środek poślizgowy do kabla	814760
Power Disk	814770