

**Oprawki hydrauliczne smukłe, HSK-A 100 A = 120, Ø mocowania D1: 16 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	307543 16
GTIN	4062406115005
Klasa artykułu	31A

Opis**Wykonanie:**

- **Wyjątkowo smukła konstrukcja (kontur 3°).**
- **Z otworem na Balluffchip.**
- **Możliwość osiowej regulacji długości.**
- **Chwyty przetoczone po utwardzeniu.**

Zalety:

- **odporność na temperaturę dzięki kompletnie zamkniętemu systemowi, tzn. brak lutowanych komór ciśnieniowych**
- **idealne właściwości amortyzacyjne**
- **wysokie, przemożne momenty obrotowe zapewniają bezpieczeństwo procesu.**

Zastosowanie:

Zwłaszcza do obróbki narzędzi i form.

Tam, gdzie wymagany jest zredukowany obrys.

Do wiercenia, rozwiercania i frezowania.

Do mocowania narzędzi z chwytem walcowym o tolerancji chwytu h6.

w dostawie::

W zestawie klucz sześciokątny z uchwytem poprzecznym.

Norma na uchwyt: DIN 69893

Norma na uchwyt: ISO 12164-1

Kształt: A

Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej: G 2,5 przy 25000 min⁻¹

Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 3 µm

Strategia skrawania: HPC

Ø D₂: 24 mm

Ø D₃: 31,13 mm
Ø zewn. D: 50 mm
L₂: 68 mm

Opis techniczny

Ø D ₂	24 mm
L ₂	68 mm
Ø D ₃	31,13 mm
Ø zewn. D	50 mm
uchwyt	HSK-A 100 A = 120
Norma na uchwyt	DIN 69893
Norma na uchwyt	ISO 12164-1
Kształt	A
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 25000 min ⁻¹
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 3 µm
Strategia skrawania	HPC
Strategia skrawania	HSC