

RUNPOTEC
HFR KABELNENZWEHESPEZIALIST**Linki do wciągania perlonowe Runpo 1, Długość linki: 20 m****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	814865 20
GTIN	9120045472103
Klasa artykułu	86A

Opis**Wykonanie:**

Grubość 4 mm, tworzywo sztuczne, linka nadzwyczaj giętka, odporna na ścieranie i nieprzewodząca prądu. Linka nie łamie się, jest stabilna i śliska.

linka perlonowa. Jeden koniec sprasowany **z elastyczną końcówką prowadzącą (Runpogleiter)** i uchem, na drugim końcu przykręcone ucho.

Wytrzymałość na rozciąganie: 1,7 kN

Opis techniczny

Wytrzymałość na rozciąganie	1,7 kN
Długość linki	20 m

Akcesoria

Środek poślizgowy do kabla	814760
Power Disk	814770

