

**Garant**
**Uchwyty 90°, walcowe, z chłodzeniem wewnętrznym, krótkie, Typ: 29**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	239740 29
GTIN	4062406115760
Klasa artykułu	23A

**Opis**
**Wykonanie:**

Wykonanie dostosowane do obrabiarek numerycznych, z parzystą wielkością  $\varnothing$  chwytu, pasującą do standardowych uchwytów **zacisków hydraulicznych** albo **precyz. uchwytów zaciskowych** zapewniających wysoką dokładność i niezawodność procesu.

**wskazówka:**

Inne uchwyty nr 210550-210582 i 212000.

chwyt: DIN 6535 HA h6

pasuje do otworu przelotowego  $\varnothing$ : 32,21 - 50 mm

pasują do  $\varnothing$  otworu podstawowego: 40,21 - 50 mm

długość całkowita  $L_{ges}$ : 146 mm

Długość użyteczna  $L_1$ : 82,5 mm

$\varnothing$  chwytu  $D_s$  h6: 32 mm

zalecany moment dokręcania: 35 Nm

**Opis techniczny**

pasuje do otworu przelotowego $\varnothing$	32,21 - 50 mm
pasują do $\varnothing$ otworu podstawowego	40,21 - 50 mm
długość całkowita $L_{ges}$	146 mm
$\varnothing$ chwytu $D_s$ h6	32 mm
Długość użyteczna $L_1$	82,5 mm
zalecany moment dokręcania	35 Nm
Seria	TopCut

chłodzenie wewnętrzne	tak
chwyt	DIN 6535 HA h6
Rodzaj produktu	Uchwyty do głowic frezarskich z gwintem