

Garant**Rozwiertak czołowy H7, bez powłoki, Ø nom. DC: 4 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	162825 4
GTIN	4062406117214
Klasa artykułu	110

Opis**Wykonanie:**

Czołowo skrawający rozwiertak maszynowy zapewniający możliwie **najdokładniejsze utrzymywanie wymiarów. Zoptymalizowane skrawanie czołowe** umożliwia **precyzję dokładności prowadzenia w osi** wierconego otworu. Wersja z rowkami prostymi i **długimi rowkami wiórowymi** zapewniająca optymalne odprowadzanie wiórów.

Zastosowanie:

Do wykonywania otworów leżących za sobą dokładnie w jednej linii. W przypadku wysokich wymagań dotyczących prostoliniowości otworu. Rozwiercanie aż do podstawy otworu oraz otworów przelotowych.

wskazówka:

Rozwiertaki z możliwością konfiguracji w zakresie średnicy od 2,200 do 12,220 mm z możliwością wyboru tolerancji dostępne do zamówienia pod nr 162830.

Zastosowanie przy rodzaju otworów: przy otworze nieprzelotowym i przelotowym

Tolerancja Ø otworu: H7

Liczba ostrzy Z: 6

Tolerancja Ø otworu: H7

Skrawanie czołowe: 1,7 mm

długość ostrzy L_c: 16 mm

Długość wysięgu L₁: 44 mm

długość całkowita L: 75 mm

Liczba ostrzy Z: 6

Opis techniczny

długość całkowita L	75 mm
długość ostrzy L _c	16 mm

Tolerancja \varnothing otworu	H7
Długość wysięgu L_1	44 mm
Liczba ostrzy Z	6
\varnothing nom. D_c	4 mm
\varnothing chwytu D_s	4 mm
posuw f w stali $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,1 mm/obr,
Skrawanie czołowe	1,7 mm
zalecana \varnothing otworu w stali $< 900 \text{ N/mm}^2$	3,9 mm
Wymiar dolny ostrza	0,005 mm
Wymiar górny ostrza	0,01 mm
powłoka	bez powłoki
Materiał ostrza 	HSS E
norma	Norma zakładowa
chłodzenie wewnętrzne	nie
chwyt	Kołek walcowy z e9
Zastosowanie przy rodzaju otworów	przy otworze nieprzelotowym i przelotowym
pierścień barwny	zielone
Rodzaj produktu	Rozwiertak z nierozłącznymi ostrzami