

Waldmann **Moduły oświetleniowe TAMETO, pasują do typu: 2000****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	928608 2000
GTIN	4013330060718
Klasa artykułu	93L

Opis**Wykonanie:**

Kompletny moduł oświetleniowy, z oprawą oświetleniową i przewodem przyłączeniowym, do podłączenia do wyłącznika nr 923405 ON/OFF albo 923005 ON/OFF (wtyczka przemysłowa). Bezobsługowa technologia LED o dużej trwałości. Wydajne źródło światła, bardzo jednorodne, nie powoduje olśnienia i migotania, zapewnia dobre rozróżnianie kolorów przez odpowiedni dobór widma spektralnego oraz ostry kontrast i ostre kontury. Temperatura barwy/barwa światła ok. 4000 K.

Lampy zawierają wbudowane żarówki LED.

Żarówek nie da się wymienić.

Moduły oświetleniowe LED z obudową z bezbarwnie eloksalowanego aluminium i czarnego tworzywa sztucznego. Zapobieganie oślepianiu dzięki przeciwoślnieniowej maskownicy z PMMA z pryzmami stożkowymi. Moduły oświetleniowe są przyciemniane bezstopniowo i chronione przed zanieczyszczeniem dzięki zamkniętej konstrukcji. Podłączenie przez system wtyczek przemysłowych ułatwia okablowanie szeregowe. Sprzęt oświetleniowy nie podlega wymianie.

Pasuje do :

Ramię funkcyjne nr 928055, 928056, 972086 oraz 972087.

długość: 1920 mm

głębokość: 187 mm

długość lampy: 1499 mm

głębokość lampy: 187 mm

pobór mocy: 40 W

Strumień światła: 4000 lm

Opis techniczny

długość	1920 mm
masa	6 kg

nie powodują olśnienia i nie migotają	tak
technologia LED	tak
Strumień światła	4000 lm
głębokość lampy	187 mm
pobór mocy	40 W
długość lampy	1499 mm
pasują do typu	2000 mm
głębokość	187 mm
płynne ściemnianie	tak
zasilanie energią	Zasilanie sieciowe
Grubość materiału	1 mm
Rodzaj produktu	Moduły oświetleniowe do stołów warsztatowych