

Garant**Moduły oświetleniowe LED do Multifix, długość: 780mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	928630 780
GTIN	4062406117528
Klasa artykułu	91P

Opis**Wykonanie:**

Kompletny moduł oświetleniowy, z oprawą oświetleniową i przewodem przyłączeniowym, do podłączenia do wyłącznika nr 928470 ON/OFF albo 928460 ON/OFF (wtyczka przemysłowa). Niewymagająca konserwacji technologia LED o wysokiej żywotności. Energooszczędne źródło światła jest szczególnie homogeniczne, nie oślepia i nie mruga, ma dobre rozpoznawanie kolorów dzięki wyważonym składnikom spektralnym, a także wysoką ostrość konturów i wysoki kontrast. Temperatura barwy / barwa światła ok. 4.000 K.

Ta lampa ma wbudowane diody LED. Wymiana diod LED nie jest możliwa.

Moduły oświetleniowe LED do mocowania do szyn Multifix. Montaż za pomocą umieszczonego z boku kątownika z rowkiem teowym. Obudowy z blachy stalowej w kolorze srebrnym.

Oświetlenie można przestawiać bezstopniowo i włączać/wyłączać indywidualnie zintegrowanym wyłącznikiem.

Pasuje do:

Szyna Multifix nr 928201 i nr 928206 od rozm. 1000, nr 955340 rozm. 940.

Opis techniczny

liczba wyłączników	1
głębokość	60 mm
pobór mocy	18 W
prześwit roboczy	82 mm
Seria	Multifix
Seria	Stanowiska robocze
Strumień światła	1260 lm

głębokość lampy	30 mm
temperatura barwy	4000 K
technologia LED	tak
długość lampy (2 szt.)	300 mm
wysokość	40 mm
masa	3 kg
długość	780 mm
Głębokość zamontowania	92 mm
nie powodują olśnienia i nie migotają	tak
zasilanie energią	Zasilanie sieciowe
włącznik/wyłącznik	tak
Typ wtyczki wejściowej	System wtykowy GST
napięcie znamionowe	250 V
Rodzaj produktu	Światło montażowe