

Garant**Moduły oświetleniowe LED boczne, pobór mocy: 15W****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	928620 15
GTIN	4062406117504
Klasa artykułu	91P

Opis**Wykonanie:**

Kompletny moduł oświetleniowy, z oprawą oświetleniową i przewodem przyłączeniowym, do podłączenia do wyłącznika nr 928470 ON/OFF albo 928460 ON/OFF (wtyczka przemysłowa). Niewymagająca konserwacji technologia LED o wysokiej żywotności. Energooszczędne źródło światła jest szczególnie homogeniczne, nie oślepia i nie mruży, ma dobre rozpoznawanie kolorów dzięki wyważonym składnikom spektralnym, a także wysoką ostrość konturów i wysoki kontrast. Temperatura barwy / barwa światła ok. 4.000 K.

Ta lampa ma wbudowane diody LED. Wymiana diod LED nie jest możliwa.

Moduły oświetleniowe LED do mocowania z boku do słupków nośnych. Oświetlenie można obracać bezstopniowo o 180°, aby uzyskać optymalne rozświetlenie. Każdy moduł można włączać/wyłączać indywidualnie zintegrowanym wyłącznikiem.

Pasuje do:

Słupki nośne nr 928010, nr 928020, nr 928030 oraz nr 928075 i nr 928076.

Powłoka lakiernicza:

Obudowa srebrna zbliżona do RAL 9006

Opis techniczny

prześwit roboczy	120 mm
głębokość lampy	30 mm
głębokość	60 mm
długość	455 mm

płynnie regulowany zakres obrotu	180 stopni
długość lampy	300 mm
Strumień światła	630 lm
liczba wyłączników	1
Seria	Multifix
pobór mocy	15 W
technologia LED	tak
zasilanie energią	Zasilanie sieciowe
Typ wtyczki wejściowej	System wtykowy GST
włącznik/wyłącznik	tak
napięcie znamionowe	250 V
Rodzaj produktu	Światło montażowe