

Waldmann **Moduły oświetleniowe TAMETO, pasują do typu: 1000****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	928608 1000
GTIN	4013330060688
Klasa artykułu	93L

**Opis****Wykonanie:**

Kompletny moduł oświetleniowy, z oprawą oświetleniową i przewodem przyłączeniowym, do podłączenia do wyłącznika nr 923405 ON/OFF albo 923005 ON/OFF (wtyczka przemysłowa). Bezobsługowa technologia LED o dużej trwałości. Wydajne źródło światła, bardzo jednorodne, nie powoduje olśnienia i migotania, zapewnia dobre rozróżnianie kolorów przez odpowiedni dobór widma spektralnego oraz ostry kontrast i ostre kontury. Temperatura barwy/barwa światła ok. 4000 K.

Lampy zawierają wbudowane żarówki LED.

Żarówek nie da się wymienić.

Moduły oświetleniowe LED z obudową z bezbarwnie eloksalowanego aluminium i czarnego tworzywa sztucznego. Zapobieganie oślepianiu dzięki przeciwoślnieniowej maskownicy z PMMA z pryzmami stożkowymi. Moduły oświetleniowe są przyciemniane bezstopniowo i chronione przed zanieczyszczeniem dzięki zamkniętej konstrukcji. Podłączenie przez system wtyczek przemysłowych ułatwia okablowanie szeregowe. Sprzęt oświetleniowy nie podlega wymianie.

**Pasuje do :**

Ramię funkcyjne nr 928055, 928056, 972086 oraz 972087.

długość: 920 mm

głębokość: 187 mm

długość lampy: 899 mm

głębokość lampy: 187 mm

pobór mocy: 26 W

Strumień światła: 2400 lm

**Opis techniczny**

płynne ściemnianie	tak
masa	3 kg

pobór mocy	26 W
nie powodują olśnienia i nie migotają	tak
długość lampy	899 mm
głębokość lampy	187 mm
technologia LED	tak
długość	920 mm
głębokość	187 mm
Strumień światła	2400 lm
temperatura barwy	4000 K
pasują do typu	1000 mm
zasilanie energią	Zasilanie sieciowe
Grubość materiału	1 mm
Rodzaj produktu	Moduły oświetleniowe do stołów warsztatowych