

HOLEX
Pilniki obrotowe Z7 – średnie, z uzębieniem naprzemianskośnym, HM, Typ: F0820

Dane zamówienia

Numer katalogowy	540750 F0820
GTIN	4045197723673
Klasa artykułu	52D

Opis
Wykonanie:

Ø chwytu 6 mm.

HOLEX Frezy rotacyjne z wysokowydajnych gatunków węglików spiekanych, o dużej odporności na obciążenia dynamiczne i wysokiej stabilności krawędzi skrawających, są produkowane wyłącznie na nowoczesnych obrabiarkach CNC. Chwyt jest wykonany ze stali, gdy średnica główki jest większa od średnicy chwytu, w pozostałych przypadkach również z węglików spiekanych.

Zastosowanie:

Do niemal wszystkich materiałów przy obróbce ręcznej lub za pomocą robotów przemysłowych. Do usuwania zadziorów, fazowania krawędzi, szlifowania, wygładzania spoin i obrabiania płaszczyzn.

Ø chwytu: 6 mm

opis kształtu: łuk łagodny

Ø główki: 8 mm

długość główki L₁: 20 mm

długość całkowita: 65 mm

Ø chwytu: 6 mm

Opis techniczny

oznaczenie uzębienia	Z7
rodzaj uzębienia	Uzębienie naprzemianskośne
długość główki L ₁	20 mm
Kształt	F0820

Stopień wielkości uzębienia	średnia
Ø główki	8 mm
opis kształtu	Łuk łagodny
długość całkowita	65 mm
Ø chwytu	6 mm
Materiał ostrza 	HM
Rodzaj produktu	Pilniki obrotowe