

Garant**Lampa LED z układem dźwigniowym, Typ: 14****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	928650 14
GTIN	4062406193478
Klasa artykułu	9GH

Opis**Wykonanie:**

Najbardziej energooszczędne lampki na dźwignię o mocnym strumieniu światła, z niewymagającą konserwacji technologią LED zapewniają powierzchniowe, homogeniczne oświetlenie wolne od cieni i przesłon. Możliwość ściemniania za pomocą przycisku do 30% z funkcją memory.

Drażek lampki z aluminium eloksydowanego. Głowica lampki z ABS. Drażek z przegubem 3D.

Promień działania ramienia przegubu 3D 820 mm

Światło neutralne białe o temperaturze 5000 K.

Lampa ma wbudowane lampki LED. Źródło światła (lampki LED) wymienia producent.

Urządzenie sterujące (zasilacze i przewód) wymienia użytkownik końcowy.

w dostawie::

Zacisk stołowy (zakres mocowania 0-70 mm). Przewód przyłączeniowy 3,0 m z wtyczką Euro.

Opis techniczny

zasilanie energią	Zasilanie sieciowe
pobór mocy	16 W
wysięg wspornika	830 mm
Kolor światła	neutralna biel K
szerokość korpusu lampy	80 mm

długość korpusu lampy	360 mm
liczba diod LED	24
wysokość korpusu lampy	22,5 mm
Wymienne źródło światła	nie
napięcie znamionowe	250 V
temperatura barwy	5000 K
wys. całkowita	1070 mm
Typ wtyczki wejściowej	C
włącznik/wyłącznik	tak
Rodzaj produktu	Lampa stołowa/lampa warsztatowa