

Waldmann **Lampy na ramieniu dźwigniowym Taneo, Typ: 31****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	928655 31
GTIN	4013330055943
Klasa artykułu	93L

**Opis****Wykonanie:**

Efektywna, bezobsługowa i wysokiej jakości technologia LED, zapewniająca oświetlenie powierzchniowe, jednorodne, bezcieniowe i niepowodujące olśnienia. Przycisk foliowy włącz/wyłącz i ściemnianie (bezstopniowo do 10%, z funkcją pamięci). Obudowa z bezbarwnego, eloksalowanego aluminium. Układ dźwigni z odciążeniem sprężynowym i przegubem głowicy 3D. Temperatura barwy światła neutralnie biała wynosi 4000 K.

Lampa ta zawiera wbudowane żarówki LED.

Żarówek w lampach nie da się wymienić. 24 diody świecące.

**w dostawie::**

Zacisk stołowy (zakres mocowania 0-70 mm). Przewód przyłączeniowy 3,0m z wtyczką Euro.

pobór mocy: 24 W

długość korpusu lampy: 398 mm

szerokość korpusu lampy: 136 mm

wysokość korpusu lampy: 33 mm

wys. całkowita: 1070 mm

promień działania ramienia przegubowego 3D: 180 stopni

**Opis techniczny**

Długość kabla przyłącza	3 m
Źródło światła	LED
promień działania ramienia przegubowego 3D	180 stopni

długość korpusu lampy	398 mm
Rodzaj zamocowania	Zacisk stołowy
pobór mocy	24 W
Oświetlenie przyciemniane	bezstopniowo
zasilanie energią	Zasilanie sieciowe
szerokość korpusu lampy	136 mm
Kolor światła	neutralna biel K
wysokość korpusu lampy	33 mm
Wymienne źródło światła	nie
temperatura barwy	4000 K
wys. całkowita	1070 mm
oznaczenie kraju	DE
oznaczenie kraju	CH
oznaczenie kraju	IT
oznaczenie kraju	FR
oznaczenie kraju	DK
Rodzaj produktu	Wodoszczelna lampa stanowiska pracy