

Garant GRIDLINE

Stół warsztatowy Vario z 2 obudowami 16G, wysokość 950 mm, Blat z multipleksu bukowego, 12×20G, dł. blatu: 1500/6+5 mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	922174 1500/6+5
GTIN	4062406118198
Klasa artykułu	9GG

Opis**Wykonanie:**

Stół warsztatowy o stabilnej konstrukcji stalowej. Obudowa szuflad 16G, zamykana centralnie zamkiem patentowym. **Szuflady z pełnym wysuwem**, z różnicowym mechanizmem wysuwu, o nośności 75 kg.

Umieszczenie:

Szuflady o wysokości frontu (po lewej stronie) mm: 75, 100, 100, 125, 150, 250

Szuflady o wysokości frontu (po prawej stronie) mm: 75, 75, 150, 200, 300

w dostawie::

2× obudowa z szufladami, blat roboczy.

Powłoka lakiernicza:

Korpus, segmenty nóg i korpus szuflad– szary jasny RAL 7035, fronty szuflad –antracyt RAL 7016, **lakier proszkowy. Korpus szuflad bez możliwości konfiguracji, zawsze szary jasny RAL 7035.**

wskazówka:

Dostawa w stanie rozłożonym. Dostawa bez montażu.

nośność stołu warsztatowego / stołu - maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na drewnie): 1000 kg

Powierzchnia użytkowa szuflad w G: 12×20

wysokość: 950 mm

długość blatu: 1500 mm

głębokość blatu: 750 mm

grubość blatu: 50 mm

wysokość bloku szuflad: 900 mm

szerokość bloku szuflad: 400 mm

Opis techniczny

głębokość bloku szuflad	650 mm
szerokość użytkowa szuflad	300 mm
wysokość	950 mm
masa	177 kg
grubość blatu	50 mm
wysokość bloku szuflad	900 mm
szerokość użytkowa szuflad w G	12
długość blatu	1500 mm
głębokość blatu	750 mm
głębokość użytkowa szuflad w G	20
Liczba szuflad	11
Powierzchnia użytkowa szuflad w G	12×20
Seria	vario
głębokość użytkowa szuflad	500 mm
szerokość bloku szuflad	400 mm
wysokość użytkowa bloku szuflad	800 mm
nośność stołu warsztatowego / stołu - maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na drewnie)	1000 kg
wykonanie konstrukcyjne	Konstrukcja z rur stalowych
Grubość materiału	1 mm
wysokość stołu warsztatowego	950 mm
Nośność szuflad/szufladopótek	75 kg
grubość płyty	50 mm
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny)	100 %
Zamek patentowy	modułowa wkładka
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Atrybut nazwy produktu	12x20G
Rodzaj produktu	Stół warsztatowy kompletny

Akcesoria

Wykładziny z miękkiego PVC, przezroczyste szerokość 1500 mm	951951 1500
Blendy systemu zamykania do GridLine Typ KO21	914227 KO21
Szuflada szuflady o wysokości frontu 100 mm	927500 100
Szuflada szuflady o wysokości frontu 125 mm	927500 125
Szuflada szuflady o wysokości frontu 150 mm	927500 150
Szuflada szuflady o wysokości frontu 200 mm	927500 200
Szuflada szuflady o wysokości frontu 250 mm	927500 250
Szuflada szuflady o wysokości frontu 300 mm	927500 300
Szuflada szuflady o wysokości frontu 75 mm	927500 75
Szuflady Comfort Close, system amortyzacji domykania Nośność szuflady 75 kg	950180 75