

Garant GRIDLINE

Stół warsztatowy Vario z obudową 24G, wysokość 850 mm, blat bambusowy, 20×20G, dł. blatu: 1500/2mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	922581 1500/2
GTIN	4062406214531
Klasa artykułu	9GG

Opis**Wykonanie:**

Stół warsztatowy o stabilnej konstrukcji stalowej. Segment nóg szer. 50 mm z usztywnieniem poprzecznym. Nogi ze ślizgami z tworzywa sztucznego, zapewniającymi ochronę podłogi. Z 1 parą wsporników do usztywnienia. Obudowy szuflad 24G zamykane centralnie zamkiem patentowym. **Szuflady z pełnym wysuwem**, z różnicowym mechanizmem wysuwu, o nośności 75 kg.

Umieszczenie:

Szuflady o wysokości frontu mm: 75, 150

w dostawie::

2× segment nóg, 1× para wsporników, obudowa z szufladami, blat roboczy.

Wyp. dodatkowe:

Wyposażenie dodatkowe jak np. ręczna regulacja wysokości, koła, wypełnienie boczne itd. są dostępne w sekcji Pojedyncze komponenty GridLine, grupa92.

Powłoka lakiernicza:

Korpus, segmenty nóg i korpus szuflad – szary jasny RAL 7035, fronty szuflad i drzwi – antracyt RAL 7016, **lakier proszkowy. Korpus szuflad bez możliwości zmiany koloru, zawsze szary jasny RAL 7035.**

wskazówka:

Dostawa w stanie rozłożonym. Dostawa bez montażu.

Opis techniczny

masa	112 kg
wysokość	850 mm
głębokość blatu	750 mm
nośność stołu warsztatowego / stołu - maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na drewnie)	400 kg
Seria	vario
wysokość użytkowa bloku szuflad	225 mm
głębokość bloku szuflad	650 mm
szerokość użytkowa szuflad w G	20
szerokość bloku szuflad	600 mm
wysokość bloku szuflad	300 mm
długość blatu	1500 mm
grubość blatu	50 mm
głębokość użytkowa szuflad	500 mm
szerokość użytkowa szuflad	500 mm
Liczba szuflad	2
głębokość użytkowa szuflad w G	20
Powierzchnia użytkowa szuflad w G	20×20
wykonanie konstrukcyjne	Konstrukcja z rur stalowych
Grubość materiału	1 mm
wysokość stołu warsztatowego	850 mm
Nośność szuflad/szufladopótek	75 kg
grubość płyty	50 mm
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny)	100 %
Zamek patentowy	modułowa wkładka
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atrybut nazwy produktu	20×20G
Rodzaj produktu	Stół warsztatowy

Akcesoria

Szuflada szuflady o wysokości frontu 75 mm	927800 75
Blendy systemu zamykania do GridLine Typ KO21	914227 KO21
Szuflada szuflady o wysokości frontu 150 mm	927800 150
Obudowa 24G z szufladami Wysokość/liczba szuflad 300/2	927600 300/2
Węzłówka Typ 1	927122 1
Segmenty nóg wysokość 800 mm	927000 800
Błat roboczy o grubości 50 mmz bambusa klejonego krzyżowo dł. blatu 1500 mm	926001 1500