

**HOLEX®****Nasadka 6-kątna IMPACT, 3/8 cala, rozwartość klucza: 7 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	650100 7
GTIN	4062406118792
Klasa artykułu	62D

**Opis****Wykonanie:**

Trwała konstrukcja, przewidziana do zastosowania w elektrycznych albo pneumatycznych wkrętarkach udarowych. Z otworem poprzecznym i rowkiem pierścieniowym do zamocowania 4-kąta wewnętrznego wg DIN 3121.

**Ze względu na bezpieczeństwo mocować, używając zawsze odpowiedniego złącza trzpieniowego i gumowego pierścienia.**

**Materiał:**

stal chromowo-wanadowa, czerniona.

**wskazówka:**

Inne wielkości i wykonania na zamówienie.

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 3/8 cal

Ø po stronie napędu: 12,5 mm

długość: 30 mm

**Opis techniczny**

rozwartość klucza	7 mm
długość	30 mm
Ø po stronie napędu	12,5 mm
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	3/8 cal

kształt czopu lub gniazda wyjściowego

Klucz nasadowy 6-kątny