



Bity do śrub z główką Phillips, 1/4 cala, ze strefą skręcania, wielkość gniazda krzyżowego / długość całkowita: 1/25 mm



Dane zamówienia

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 675105 1/25 |
| GTIN | 4062406118075 |
| Klasa artykułu | 61F |

Opis

Wykonanie:

Do montowania w ręcznych i mechanicznych urządzeniach z odpowiednim gniazdem 6-kątnym lub do mocowania w adapterach nr nr 675000 – 675050.

Ze strefą skrętną, **ciągliwo-twardą**. Strefa skrętna niweluje skoki maksymalnego momentu skręcającego. Dzięki temu nie uszkadza profilu wkrętu i zapewnia dłuższą trwałość (z wyjątkiem rozm. TX40).

Zastosowanie:

Do wkrętów z łbem z nacięciem krzyżowym Philips DIN 3128 lub DIN ISO 2351-2.

Norma:

DIN 3126 C 6,3 (1/4 Zoll).

Materiał:

Specjalny stop chromowo-wanadowy, **ciągliwo-twardy**.
długość całkowita: 25 mm

Opis techniczny

| | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| długość całkowita | 25 mm |
| grot 6-kątny do bitów | C 6,3 |
| wielkość gniazda krzyżowego | 1 |
| norma | DIN 3126 C 6,3 |
| kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Wkrętak do wkrętów z główką Phillips |
| kod kolorów | tak |

Aksesoria

Zestaw bitów 61-elem.

676040