



Bity do Pozidriv, 1/4 cala, ze strefą skręcania, wielkość gniazda krzyżowego / długość całkowita: 1/25 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	675115 1/25
GTIN	4062406118105
Klasa artykułu	61F

Opis

Wykonanie:

Do montowania w ręcznych i mechanicznych urządzeniach z odpowiednim gniazdem 6-kątnym lub do mocowania w adapterach nr nr 675000 – 675050.

Ze strefą skrętną, **ciągliwo-twardą**. Strefa skrętna niweluje skoki maksymalnego momentu skręcającego. Dzięki temu nie uszkadza profilu wkrętu i zapewnia dłuższą trwałość (z wyjątkiem rozm. TX40).

Zastosowanie:

Do wkrętów z łbem z nacięciem krzyżowym Philips DIN 3128 lub DIN ISO 2351-2.

Norma:

DIN 3126 C 6,3 (1/4 Zoll).

Materiał:

Specjalny stop chromowo-wanadowy, **ciągliwo-twardy**.
długość całkowita: 25 mm

Opis techniczny

wielkość gniazda krzyżowego	1
długość całkowita	25 mm
grot 6-kątny do bitów	C 6,3
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętaki Pozidriv

Akcesoria

Zestaw bitów 61-elem.

676040