



## Bity do Pozidriv, 1/4 cala, ze strefą skręcania, wielkość gniazda krzyżowego / długość całkowita: 2/25 mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	675115 2/25
GTIN	4062406118914
Klasa artykułu	61F

### Opis

#### Wykonanie:

Do montowania w ręcznych i mechanicznych urządzeniach z odpowiednim gniazdem 6-kątnym lub do mocowania w adapterach nr nr 675000 – 675050.

Ze strefą skrętną, **ciągliwo-twardą**. Strefa skrętna niweluje skoki maksymalnego momentu skręcającego. Dzięki temu nie uszkadza profilu wkrętu i zapewnia dłuższą trwałość (z wyjątkiem rozm. TX40).

#### Zastosowanie:

Do wkrętów z łbem z nacięciem krzyżowym Philips DIN 3128 lub DIN ISO 2351-2.

#### Norma:

DIN 3126 C 6,3 (1/4 Zoll).

#### Materiał:

Specjalny stop chromowo-wanadowy, **ciągliwo-twardy**.  
długość całkowita: 25 mm

### Opis techniczny

grot 6-kątny do bitów	C 6,3
długość całkowita	25 mm
wielkość gniazda krzyżowego	2
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętaki Pozidriv

## Aksesoria

Zestaw bitów 61-elem.

676040