

**Noże, prawe, chwyt / wielkość płytki: 40/19mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250022 40/19
GTIN	4062406119256
Klasa artykułu	21T

**Opis techniczny**

pasująca wymienna płytki skrawająca	CN.. 1906..
kod ISO uchwytu	PCKNR/L 4040S19
długość główki L <sub>1</sub>	45 mm
zestaw kołków sprężystych	259047 1
płytki podporowa	259031 17
Dźwigienka	259015 1
długość całkowita L	250 mm
wielk. płytki	19 mm
zestawy tulejek sprężystych,	259044 1
Wielkość chwytu	40 mm
Szerokość funkcjonalna L <sub>4</sub>	50 mm
śrubado dźwigni	259018 1
norma	norma zakładowa
rodzaj zastosowania	prawe
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	75 stopni

zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże

## Akcesoria

zestawy tulejek sprężystych,10-częściowy Typ 7	259044 7
płytki podporowe Typ 36	259031 36
śrubado dźwigni Typ 13	259018 13
zestawy kołków sprężystych10-częściowy Typ 1	259047 1
zestawy tulejek sprężystych,10-częściowy Typ 1	259044 1
płytki podporowe Typ 16	259031 16
śrubado dźwigni Typ 1	259018 1
Dźwigienka Typ 13	259015 13
Dźwigienka Typ 1	259015 1