

Garant GRIDLINE

Moduł narożnikowy z ciemnoszarym blatem Eluplan, długość blatu: 1000mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	920103 1000
GTIN	4062406119591
Klasa artykułu	91P

Opis**Wykonanie:**

Narożnikowe stanowisko dla stanowiska roboczego. Proste wykonanie ze stalowymi kątownikami podporowymi, łapą o regulowanej wysokości, nośność **150 kg**. Możliwość ręcznej regulacji wysokości.

Pasuje do:

stanowisk roboczych mLevel

Powłoka lakiernicza:

Segmety nóg – antracyt RAL 7016 (bez możliwości zmiany koloru), **ściany boczne i tylne** – jasnoszary RAL 7035, **lakierowane proszkowo**.

Opis techniczny

płynna regulacja wysokości	nie
masa	32 kg
Seria	Stanowiska robocze
szerokość	1000 mm

okładzina blatu	Eluplan (tworzywo sztuczne), (okładzina z linoleum)
końcowy wymiar równy głębokości blatu	800 mm
materiał blatu	Rdzeń drewniany ST z okładziną z tworzywa sztucznego Eluplan
zasada regulacji wysokości	kompletna konstrukcja
Powierzchnia płyty roboczej	Okładzina antystatyczna, wysoka odporność na ścieranie, średnia twardość, brak odporności na światło
głębokość blatu	1000 mm
grubość okładziny	2 mm
głębokość	800 mm
długość blatu	1000 mm
Zakres regulacji wysokości (górną krawędź blatu) od-do	700 - 1000 mm
Kolor powierzchni płyty roboczej	ciemno szary
panel obsługi z wyświetlaczem i funkcją pamięci	nie
grubość blatu	40 mm
wykonanie konstrukcyjne	Konstrukcja z rur stalowych
Regulacja wysokości stanowiska pracy	700-1000 mm
nośność stołu warsztatowego / stołu - maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na drewnie)	150 kg
Wykonanie mechanizmu regulacji wysokości	mechaniczne
grubość płyty	40 mm
kompensacja wysokości	25 mm
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Rodzaj produktu	Narożnikowe stanowiska pracy