

Garant GRIDLINE

Moduł narożnikowy z jasnym blatem Eterlux, długość blatu: 1000mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	920104 1000
GTIN	4062406119607
Klasa artykułu	91P

Opis**Wykonanie:**

Narożnikowe stanowisko dla stanowiska roboczego. Proste wykonanie ze stalowymi kątownikami podporowymi, łapą o regulowanej wysokości, nośność **150 kg**. Możliwość ręcznej regulacji wysokości.

Pasuje do:

stanowisk roboczych mLevel

Powłoka lakiernicza:

Segmety nóg – antracyt RAL 7016 (bez możliwości zmiany koloru), **ściany boczne i tylne** – jasnoszary RAL 7035, **lakierowane proszkowo**.

Opis techniczny

głębokość blatu	1000 mm
materiał blatu	Rdzeń drewniany ST z okładziną z tworzywa sztucznego Eterlux
długość blatu	1000 mm
Kolor powierzchni płyty roboczej	jasnoszary

masa	32 kg
grubość okładziny	2,7 mm
końcowy wymiar równy głębokości blatu	800 mm
szerokość	1000 mm
panel obsługi z wyświetlaczem i funkcją pamięci	nie
Zakres regulacji wysokości (górną krawędź blatu) od-do	700 - 1000 mm
grubość blatu	40 mm
zasada regulacji wysokości	kompletna konstrukcja
płynna regulacja wysokości	nie
Seria	Stanowiska robocze
głębokość	800 mm
Powierzchnia płyty roboczej	Okładzina bardzo odporna na zadrapania i wysoką temperaturę
okładzina blatu	Eterlux (melamina / żywica fenolowa)
wykonanie konstrukcyjne	Konstrukcja z rur stalowych
Regulacja wysokości stanowiska pracy	700-1000 mm
nośność stołu warsztatowego / stołu - maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na drewnie)	150 kg
Wykonanie mechanizmu regulacji wysokości	mechaniczne
grubość płyty	40 mm
kompensacja wysokości	25 mm
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Rodzaj produktu	Narożnikowe stanowiska pracy