



Piły szablone akumulatorowe, Typ: M12CHZ2



Dane zamówienia

Numer katalogowy	078219 M12CHZ2
GTIN	4002395006632
Klasa artykułu	03L

Opis

Wykonanie:

Kompaktowa, akumulatorowa piła szablata Milwaukee do prac w miejscach trudno dostępnych.

- **Elektroniczny, bezstopniowy układ sterowania częstotliwością skoków oraz zabezpieczenie przed przeciążeniem.**
 - **System wymiany brzeszczotów FIXTEC bez użycia narzędzi.**
- bezszcotkowy silnik POWERSTATE™ o dużej mocy.**

w dostawie::

W komplecie walizka / torba transportowa, 2 akumulatory, ładowarka szybkiego ładowania i brzeszczot.

wskazówka:

Brzeszczoty mieczowe zob. od nr 588600.

Pasujące akumulatory zapasowe i ładowarki zob. pod nr 073808; 073809; 073810; 073811; 073814; 073815; 073816; 073829.

Opis techniczny

cechy szczególne	FIXTEC, LED
Napięcie akumulatorów	12 V
maks. wibracje wg EN	6,5 m/s ²
pojemność akumulatora	2 Ah

liczba skoków	0 - 3000 min ⁻¹
długość skoku	16 mm
oznaczenie producenta	M12CHZ-202X
masa	1,5 kg
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie	typ Milwaukee B 12 V
Opakowanie	Walizka systemowa (HD=Heavy Duty)
Liczba dołączonych akumulatorów	2
rodzaj akumulatora	litowo-jonowy
zasilanie energią	Zasilanie z akumulatora
Rodzaj produktu	Piły

Akcesoria

Ładowarki akumulatorów Typ M1218C	073840 M1218C
Ładowarki akumulatorów Typ M1218FC	073840 M1218FC
Zestawy brzeszczotów mierzowych Nazwa 922EHM	588600 922EHM
Zestawy brzeszczotów mierzowych Nazwa 1122EF	588600 1122EF
Zestawy brzeszczotów mierzowych Nazwa 922EF	588600 922EF
Zestawy brzeszczotów mierzowych Nazwa 1122BF	588600 1122BF
Zestawy brzeszczotów mierzowych Nazwa 922BF	588600 922BF
Zestawy brzeszczotów mierzowych Nazwa 1155CHM	588600 1155CHM
System akumulatorów litowo-jonowych M4B2/M12B2 typ akumulatora MB12	073814 MB12