



## Szlifierki proste, Typ: 722324



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	077261 722324
GTIN	4014586880594
Klasa artykułu	03F

### Opis

#### Wykonanie:

- **Niezwykle poręczna szlifierka prosta.**
- **Spokojna praca dzięki wielokrotnie ułożyskowanemu wrzecionu.**
- **Wydajny silnik o dużej sile ciągu.**
- **Dzięki regulacji liczby obrotów nadaje się doskonale do obróbki stali nierdzewnej oraz prac szlifierskich i polerskich.**
- **Do ściernic trzpieniowych i frezów z węglików spiekanych.**

Uniwersalne szlifierki proste do prac w trudno dostępnych miejscach. Smukła, poręczna szyjka umożliwia szlifowanie wnętrza przedmiotów.

#### w dostawie::

Tuleja zaciskowa o  $\varnothing$  6 mm, 2 klucze do mocowania 13 i 17.

#### wskazówka:

W szlifierkach prostych mogą być stosowane pilniki obrotowe do  $\varnothing$  12 mm.

### Opis techniczny

oznaczenie producenta	GSZ4-280EL
długość przewodu	4 m
pobór mocy	350 W
maks. wibracje wg EN	$< 2,5 \text{ m/s}^2$

masa	1,5 kg
elektroniczna regulacja prędkości obrotowej	tak
zakres prędkości obrotowej	13000 - 28000 min <sup>-1</sup>
Maksymalna Ø tulejek zaciskowych	6 mm
zasilanie energią	Zasilanie sieciowe
Rodzaj produktu	Szlifierki proste

## Akcesoria

Tulejki zaciskowe do szlifierek prostych Ø tulei zaciskowej 6 mm	077268 6
--	----------