



Szlifierki proste, oznaczenie producenta: 722319



Dane zamówienia

Numer katalogowy	077261 722319
GTIN	4014586879444
Klasa artykułu	03F

Opis

Wykonanie:

- Spokojna praca dzięki ułożyskowaniu wrzeciona na wielu łożyskach.
- Mocny silnik o dużej sile ciągu.
- Dzięki regulowanej prędkości obrotowej nadaje się doskonale do obróbki stali szlachetnej, a także szlifowania i polerowania.
- Kabel przemysłowy H07 o długości 4 m.
- Nadaje się do trzpieni szlifierskich, a także frezów z węglików spiekanych.
- szlifierka prosta o dużej mocy i długiej szyjce wrzeciona;

w dostawie::

Tuleja zaciskowa o \varnothing 6 mm, 2 klucze do mocowania 13 i 17.

wskazówka:

W szlifierkach prostych mogą być stosowane pilniki obrotowe do \varnothing 12 mm.

oznaczenie producenta: GSZ8-280PEL

pobór mocy: 750 W

zakres prędkości obrotowej: 8500 - 28000 min⁻¹

Maksymalna \varnothing tulejek zaciskowych: 6 mm

masa: 1,8 kg

maks. wibracje wg EN: < 2,5 m/s²

Opis techniczny

pobór mocy	750 W
------------	-------

oznaczenie producenta	GSZ8-280PEL
masa	1,8 kg
ID producenta	722319
maks. wibracje wg EN	< 2,5 m/s ²
elektroniczna regulacja prędkości obrotowej	tak
zakres prędkości obrotowej	8500 - 28000 min ⁻¹
Maksymalna Ø tulejek zaciskowych	6 mm

Akcesoria

Tulejki zaciskowe do szlifierek prostych Ø tulei zaciskowej
6 mm

077268 6