



## Zestaw kluczy nasadowych czworokątnych, 3/8 cala 29-elem., typ: S



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	634120 S
GTIN	4013288173928
Klasa artykułu	63F

### Opis

#### Wykonanie:

**Części napędowe / łączące wg DIN 3122 / 3123; Nasadki kluczy nasadowych wg DIN 3124.**

Czopy i gniazda czworokątne wg **DIN 3120**.

#### Zastosowanie:

Do śrub / nakrętek gs\_profil\_6kant-einsatz M5–M12 i do śrub 6-kątnych gs\_profil\_6kant M4–M10.

Do wkrętów krzyżowych gs\_profil\_phillips gs\_profil\_pozidriv M2–M6 i do wkrętów z gniazdem wewnętrznym Torx® gs\_profil\_torx M3,5–M8.

#### Materiał:

Stal chromowo-molibdenowa, chromowana na matowo.

#### Zawartość:

Z grzechotką przełączaną nr 635295.

#### w dostawie::

Nasadki 6-kątne: 9 szt.

wielk. 8; 10; 12; 13; 15; 16; 17; 18; 19 mm

6-kątne groty typu bit: 5 szt. nr 675240 rozm. 3; 4; 5; 6; 8

Bity do profili Phillips: 3 szt. nr 675310 rozm. 1/25; 2/25; 3/25

bity Pozidriv: 2 szt. nr 675320 rozm. 1/25; 2/25

Groty typu bit Torx®: 6 szt. nr 675340 rozm. TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40

Przedłużka z tuleją szybkoobrotową: 1 szt. 200 mm

przedłużka Wobble: 1 szt. 76 mm

adapter z uchwytem szybkowymiennym: 1 szt. gs\_profil\_4kant-einsatz 3/8 cala -

gs\_profil\_6kant-schluesselfilfe 1/4 cala

Grzechotka (wielk. P): 1 szt. nr 635290, z czworokątnym czopem przetykowym

Grzechotka (wielk. S): 1 szt. nr 635295 z grzechotką przełączaną

Przechowywanie w: składanym pokrowcu tekstylnym

długość: 262 mm

szerokość: 120 mm

wysokość: 57 mm

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 3/8 cal

Zakres rozwarości kluczy nasadowych 6-kątnych: 8-19 mm

Zakres rozwarości kluczy do śrub 6-kątnych: 3-8 mm

## Opis techniczny

liczba części	29
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętak trzpieniowy
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	do kluczy nasadowych 6-kątnych
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętak do śrub TORX®
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętak do wkrętów z główką Phillips
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	wkrętak Pozidriv
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	3/8 cal
rozwarości kluczy	metryczny
Zakres rozwarości kluczy nasadowych 6-kątnych	8-19 mm
Zakres rozwarości kluczy do śrub 6-kątnych	3-8 mm
Opakowanie	Pokrowiec tekstylny z zapięciem na rzepy
długość	262 mm
szerokość	120 mm
wysokość	57 mm