



## Szczypce zaciskowe PLUS, z regulacją szczęki dolnej, długość całkowita: 275 mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	708901 275
GTIN	3662424019852
Klasa artykułu	73R

### Opis

#### Wykonanie:

Łatwa i bezpieczna obsługa. Proste i szybkie rozwieranie za pomocą **przycisku zwalnającego** na dolnym uchwycie. Duży rozstaw i głębokość mocowania, szybka 5-stopniowa regulacja i dodatkowa dokładna regulacja rozstawu szczęk. Szczęka dolna głęboko odsadzona, dostosowana do elementów profilowych, ceowych, rur itp. Szczęki ząbkowane, korpus z bardzo stabilnej stali sprężynowej. Powierzchnia niklowana.

#### Zastosowanie:

Do pewnego przytrzymywania profili, płaskowników i rur. Siła nacisku nastawiana do 10 000 N.

#### Materiał:

Szczęki ze stali chromowo-wanadowej, kute matrycowo.

długość szczęk: 80 mm

rozstaw dla prętów okrągłych: 135 mm

rozstaw dla kątowników: 70 mm

### Opis techniczny

długość szczęk	80 mm
rozstaw dla kątowników	70 mm
rozstaw dla prętów okrągłych	135 mm
długość całkowita	275 mm

