



## Cyfrowe, 3-punktowe średnicówki mikrometryczne wewnętrzne IMICRO, zakres pomiarowy: 35-40 mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	428830 35-40
GTIN	7630041117042
Klasa artykułu	45A

### Opis

#### Wykonanie:

Cyfrowe, 3-punktowe średnicówki wewnętrzne do **bardzo dokładnych pomiarów** otworów, nawet na dużych głębokościach. Jedyna średnicówka mikrometryczna działająca na zasadzie Abbego **bez spowodowanego przechyłem błędu** pierwszego rzędu). Samoczynne centrowanie i ustawianie. Łatwy, bezpośredni odczyt na kontrastowym wyświetlaczu cyfrowym. Opatentowany **układ pomiarowy CAPA  $\mu$** . Powierzchnie pomiarowe powlekane azotkiem tytanu (TIN) (HV5-2300).

#### Wyp. dodatkowe:

Pierścienie nastawcze nr 484030, przedłużki nr 428802, przewód do transmisji danych.

#### wskazówka:

Urządzenia centrujące do dużych głębokości pomiaru na zamówienie.

norma: DIN 863

przełączalny odczyt: mm / cale

złącze: Złącze Digimatic

złącze: Interfejs RS232C

stopień ochrony IP: IP 54

zapisywanie wartości pomiaru: jednorazowe ustawienie punktu zerowego

odczyt: 0,001 mm

granica błędu: 0,004 mm

wymiar a: 7 mm

standardowa głębokość pomiaru: 91 mm

### Opis techniczny

zakres pomiarowy	35 - 40 mm
wymiar a	7 mm
standardowa głębokość pomiaru	91 mm
głębokość pomiaru z maks. przedłużką	1591 mm
granica błędu	0,004 mm
odczyt	0,001 mm
liczba baterii	1
z bateriami / akumulatorkami	Litowa bateria guzikowa klasy 271
norma	DIN 863
przełączalny odczyt	mm / cale
złącze	Złącze Digimatic
złącze	Interfejs RS232C
stopień ochrony IP	IP 54
zapisywanie wartości pomiaru	jednorazowe ustawienie punktu zerowego
Technika pomiarowa	cyfrowy
Protokół z badań	Protokół kontroli producenta
Kalibracja	B6

## Usługi

Kalibracja 3-punktowych średnicówek mikrometrycznych maks. zakres pomiarowy 50 mm	012900 50
Znakowanie opis laserowy	018940
Kalibracja DAkKS 3-punktowy mikrometr wewnętrzny maks. zakres pomiarowy 200 mm	012910 200

## Akcesoria

Przedłużki do średnicówek mikrometrycznych IMICRO typ 3/500	428802 3/500
Przedłużki do średnicówek mikrometrycznych IMICRO typ 3/150	428802 3/150

Pierścień nastawczy DIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 37 mm

484030 37

Baterie guzikowe/baterie specjalne wielkość międzynarodowa CR2032

081560 CR2032