



Cyfrowe, 3-punktowe średnicówki mikrometryczne wewnętrzne IMICRO, zakres pomiarowy: 8-10 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	428830 8-10
GTIN	7630041116960
Klasa artykułu	45A

Opis

Wykonanie:

Cyfrowe, 3-punktowe średnicówki wewnętrzne do **bardzo dokładnych pomiarów** otworów, nawet na dużych głębokościach. Jedyna średnicówka mikrometryczna działająca na zasadzie Abbego **bez spowodowanego przechyłem błędu** pierwszego rzędu). Samoczynne centrowanie i ustawianie. Łatwy, bezpośredni odczyt na kontrastowym wyświetlaczu cyfrowym. Opatentowany **układ pomiarowy CAPA μ** . Powierzchnie pomiarowe z hartowanej stali (HV30–770).

Wyp. dodatkowe:

Pierścienie nastawcze nr 484030, przedłużki nr 428802, przewód do transmisji danych.

wskazówka:

Urządzenia centrujące do dużych głębokości pomiaru na zamówienie.

norma: DIN 863

przełączalny odczyt: mm / cale

złącze: Złącze Digimatic

złącze: Interfejs RS232C

stopień ochrony IP: IP 54

zapisywanie wartości pomiaru: jednorazowe ustawienie punktu zerowego

odczyt: 0,001 mm

granica błędu: 0,004 mm

wymiar a: 2,5 mm

standardowa głębokość pomiaru: 79 mm

Opis techniczny

zakres pomiarowy	8 - 10 mm
------------------	-----------

wymiar a	2,5 mm
standardowa głębokość pomiaru	79 mm
głębokość pomiaru z maks. przedłużką	379 mm
granica błędu	0,004 mm
odczyt	0,001 mm
z bateriami / akumulatorkami	Litowa bateria guzikowa klasy 271
liczba baterii	1
norma	DIN 863
przełączalny odczyt	mm / cale
złącze	Złącze Digimatic
złącze	Interfejs RS232C
stopień ochrony IP	IP 54
zapisywanie wartości pomiaru	jednorazowe ustawienie punktu zerowego
Technika pomiarowa	cyfrowy
Protokół z badań	Protokół kontroli producenta
Kalibracja	B6

Usługi

Kalibracja 3-punktowych średnicówek mikrometrycznych maks. zakres pomiarowy 20 mm	012900 20
Znakowanie opis laserowy	018940
Kalibracja DAkKS 3-punktowy mikrometr wewnętrzny maks. zakres pomiarowy 200 mm	012910 200

Akcesoria

Przedłużki do średnicówek mikrometrycznych IMICRO typ 1/100	428802 1/100
Pierścień nastawczy DIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 9 mm	484030 9
Baterie guzikowe/baterie specjalne wielkość międzynarodowa CR2032	081560 CR2032

