



Cyfrowe, 3-punktowe średnicówki mikrometryczne wewnętrzne IMICRO, zakres pomiarowy: 60-70 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	428830 60-70
GTIN	7630041117073
Klasa artykułu	45A

Opis

Wykonanie:

Cyfrowe, 3-punktowe średnicówki wewnętrzne do **bardzo dokładnych pomiarów** otworów, nawet na dużych głębokościach. Jedyna średnicówka mikrometryczna działająca na zasadzie Abbego **bez spowodowanego przechyłem błędu** pierwszego rzędu). Samoczynne centrowanie i ustawianie. Łatwy, bezpośredni odczyt na kontrastowym wyświetlaczu cyfrowym. Opatentowany **układ pomiarowy CAPA μ** . Powierzchnie pomiarowe powlekane azotkiem tytanu (TIN) (HV5-2300).

Wyp. dodatkowe:

Pierścienie nastawcze nr 484030, przedłużki nr 428802, przewód do transmisji danych.

wskazówka:

Urządzenia centrujące do dużych głębokości pomiaru na zamówienie.

norma: DIN 863

przełączalny odczyt: mm / cale

złącze: Złącze Digimatic

złącze: Interfejs RS232C

stopień ochrony IP: IP 54

zapisywanie wartości pomiaru: jednorazowe ustawienie punktu zerowego

odczyt: 0,001 mm

granica błędu: 0,005 mm

wymiar a: 11 mm

standardowa głębokość pomiaru: 104 mm

Opis techniczny

zakres pomiarowy	60 - 70 mm
------------------	------------

wymiar a	11 mm
standardowa głębokość pomiaru	104 mm
głębokość pomiaru z maks. przedłużką	1604 mm
granica błędu	0,005 mm
odczyt	0,001 mm
liczba baterii	1
z bateriami / akumulatorami	Litowa bateria guzikowa klasy 271
norma	DIN 863
przełączalny odczyt	mm / cale
złącze	Złącze Digimatic
złącze	Interfejs RS232C
stopień ochrony IP	IP 54
zapisywanie wartości pomiaru	jednorazowe ustawienie punktu zerowego
Technika pomiarowa	cyfrowy
Protokół z badań	Protokół kontroli producenta
Kalibracja	B6

Usługi

Kalibracja 3-punktowych średnicówek mikrometrycznych maks. zakres pomiarowy 100 mm	012900 100
Znakowanie opis laserowy	018940
Kalibracja DAkKS 3-punktowy mikrometr wewnętrzny maks. zakres pomiarowy 200 mm	012910 200

Akcesoria

Baterie guzikowe/baterie specjalne wielkość międzynarodowa CR2032	081560 CR2032
Pierścień nastawczy DIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 65 mm	484030 65
Przedłużki do średnicówek mikrometrycznych IMICRO typ 4/150	428802 4/150

Przedłużki do średnicówek mikrometrycznych IMICRO typ
4/500

428802 4/500