



Ostrza okrawacze, Typ: N150



Dane zamówienia

Numer katalogowy	839010 N150
GTIN	2050002005457
Klasa artykułu	83G

Opis

Ostrza okrawacze N150 Ø chwytu: 2,6 mm

długość całkowita: 20 mm

materiał: HSS

zastosowanie: prawe

do okrawania: aluminium, tworzywa sztuczne, małe otwory od Ø 1,5 mm

Opis techniczny

Ø chwytu	2,6 mm
zastosowanie	prawe
długość całkowita	20 mm
do okrawania	aluminium, tworzywa sztuczne, małe otwory od Ø 1,5 mm
materiał	HSS